

Instrukcja Techniczna

Sto Ballotini Ø 250-425 µm

Granulat z kulek szklanych do uszorstniania
powierzchni Ø 250-425 µm



Charakterystyka

Zastosowanie	• domieszka do produktów StoPox lub StoPur
Właściwości	• bezbarwne szklane kulki jako wypełniacz stosowany w celu uzyskania antypoślizgowych powierzchni zamykających
Wygląd	• przezroczysty

Aplikacja

Aplikacja	nadawanie struktury za pomocą wałka strukturalnego, ręcznie, dodatek do mieszanki, nanosić za pomocą rakli
------------------	--

Dostawa

Opakowanie	worek		
	Numer artykułu	Oznaczenie	Pojemnik
	14252-001	Sto Ballotini 250-425 µm	25 kg worek

Oznakowanie

Szczególne informacje

Zamieszczone w niniejszej Instrukcji Technicznej informacje lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań i opierają się na naszych doświadczeniach. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia przydatności i zastosowania produktu. Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone są dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania użytkownik działa na własne ryzyko. Dotyczy to w szczególności łączenia z innymi produktami.

Wraz z ukazaniem się nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje Techniczne tracą ważność. Aktualne wydanie można znaleźć w Internecie.

Sto Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 15
PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00
Telefax: 022 511 61 01
www.sto.pl